








1		2		3		4									
						<table border="1"><thead><tr><th>製品名</th><th>ケーブル色</th></tr></thead><tbody><tr><td>~088Y1T~</td><td>灰</td></tr><tr><td>~088Y2T~</td><td>黒</td></tr><tr><td>~088Y3T~</td><td>白</td></tr></tbody></table>		製品名	ケーブル色	~088Y1T~	灰	~088Y2T~	黒	~088Y3T~	白
製品名	ケーブル色														
~088Y1T~	灰														
~088Y2T~	黒														
~088Y3T~	白														
注 ① 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。 ② L>250について、角度公差は任意となります。 ③ ケーブル長別の公差 <table border="1"><thead><tr><th>L (mm)</th><th>標準公差</th></tr></thead><tbody><tr><td>100 ≤ L ≤ 200</td><td>± 4 mm</td></tr><tr><td>200 < L ≤ 500</td><td>± 8 mm</td></tr><tr><td>500 < L ≤ 1000</td><td>±12 mm</td></tr></tbody></table> ③ ※ 100mm未満、1000mmを超える場合は別途ご相談ください。 4. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。								L (mm)	標準公差	100 ≤ L ≤ 200	± 4 mm	200 < L ≤ 500	± 8 mm	500 < L ≤ 1000	±12 mm
L (mm)	標準公差														
100 ≤ L ≤ 200	± 4 mm														
200 < L ≤ 500	± 8 mm														
500 < L ≤ 1000	±12 mm														
【コネクタ使用上のご注意】 1. コネクタの抜き差しについて (1) コネクタの嵌合は、下記の挿入治具を用いて両コネクタの結合軸を合わせ垂直に挿入して下さい。(図1) 製品名: U.FL(A)-LP-IN. OUT (CL331-2401-0) ◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)となりますので行わないで下さい。 (2) コネクタの引抜きは、下記の専用引抜き治具を用いて引き抜いて下さい。(図2) 製品名: U.FL(A)-LP-IN. OUT (CL331-2401-0) ◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので絶対に行わないで下さい。 2. ケーブル取り扱いについて カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。(図3) ◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の原因となりますのでご注意下さい。															
挿入方法 		抜去方法 													
1 U.FL(A)-LP(P)-088		CL331-2400-0		2 φ1.37ケーブル		ハロゲンフリー									
部番 製品名		製品コード		部番 製品名											
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT ③ 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00006986		DESIGNED MS. MATSUMOTO	CHECKED MT. KANEKO	DATE 20210323							
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED :NK. NINOMIYA 20200220		DRAWING NO.											
		CHECKED :MT. KANEKO 20200220		PART NO.											
		DESIGNED :MK. INOUE 20200220		CODE NO.											
		DRAWN :MK. INOUE 20200220		UFL-2LPA-088Y*T-A-L ①											
						③ 1 1									

FORM HC0011-5-51