





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A-A (30:1)




B-B (30:1)




- 注 1. 平坦度は0.08mm以下となります。
2. 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05 μ m MIN.
実装部 : 金めっき 0.05 μ m MIN.
下地 : ニッケルめっき 1 μ m MIN.
(表面 : 封孔処理)
3. 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。
4. 製品側面に凹みを設ける場合があります。
5. DENTは製造便宜により表示領域で存在する。

嵌合断面図 (50:1)





信号端子




電源端子


4	PS	CLEAR エンボスキャリアテープ			
3	銅合金	2			
2	銅合金	2	6	PS	BLACK プラスチックリール
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	POLYESTER	CLEAR カバーテープ
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
REMARKS			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			J. M. YEOM	J. M. YEOM	H. W. JO
			20.09.18	20.09.18	20.09.18
					H. W. JO
					20.09.18
					20.09.18
CODE NO. (OLD)	SCALE	DRAWING NO.	PART NO.		
	10:1	JDC3-632998-95	BK13C06-60DP/2-0.35V(895)		
	UNITS	HRS HIROSE KOREA CO., LTD.	CODE NO	CL 6665-0031-9-895	1/3




エンボスカリヤテープ (5:1)



D-C (5:1)



引き出し方法




トレーラ部


リーダー部

12 テーピング (Free)


D-D (5:1)



E (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	QUANTITY	PART NO.	CODE NO.	DATE OF MANUFACTURED
生産月日	年	月	日	
図番	**	**	**	
品名	BK13C06-60DP/2-0.35V(C895)			
納入数量	1,000個			
納入者	HIROSE KOREA			

10 . 1リール1,000個巻きです。

11 . () 内寸法は参考寸法です。

12 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

DRAWING NO.	JDC3-632998-95	PART NO.	BK13C06-60DP/2-0.35V(C895)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 6665-0031-9-895
UNITS	mm	HIROSE KOREA CO., LTD.	