FLYER

TM11R Series

FCC規格、EMI対応モジュラージャックコネクタ

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



RJ-45　DIP　EMI Prevention

特長

1 シールドにてEMI対策

2 米国FCC規格に準拠

3 省スペース8芯4連鎖タイプあり

4 基板実装面からの高さ11.9mm、幅14.6mm、奥行き17.6mmとして省スペース品あり

コネクタの用途

●産機用PC、LAN、HUB、インターホン、コンピュータなど



製品番号構成

●ジャック：TM11 R – 5L – 8 8
　　1　2　3　4 5

1 シリーズ名	TM11シリーズ
2 コネクタ種別	R･･･ジャック
3 ジャックの形式番号	3C･･･スレートディップタイプ 5C･･･ライトアングルディップ 5L･･･ライトアングルディップ(省スペース) 5N2･･･ライトアングルディップ(CAT5対応)
4 ジャック開口部サイズ	6･･･単独6極のサイズ 8･･･単独8極のサイズ 32･･･単独8極×4連鎖のサイズ
5 ジャック極数	6･･･単独6極 8･･･単独8極 32･･･単独8極×4連鎖＝32極

仕様

定格電流	0.5A
定格電圧	125V AC
使用温度範囲	-55 ～ +85℃*
接触抵抗	230mΩ 以下 (0.1A DC)
耐電圧	500V ACで1分間通電
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (100V DC)
挿抜回数	200回

*通電時の温度上昇を含む

- RoHS対応

MKT-J-21070F Issued: May 10, 2022 © 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved. 予告なく、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。