




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B	検図 CHKD	年月日 DATE	△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B	検図 CHKD	年月日 DATE
△				.	△				.
△				.	△				.
△				.	△				.

推奨PCBレイアウト (Top-View)





- 注
- はんだ付け温度：250°Cピーク、10sec以内
 - 使用温度：-55°~105°C
 - 使用リフロー加熱方式：エア-大気中または窒素
 - リフロー回数：2回以内
 - 嵌合状態図
フィメール：DF51K-30DS-2C
 - 端子平坦度：0.12以内
 - 推奨基板厚は1.6mmとする。
 - 推奨はんだ厚は0.15mmとする。
 - UL(ファイルNo. E132750)認定品。
C-UL(ファイルNo. E132750)認定品。



3	黄銅	すずめっき：1μm MIN 下地：ニッケル 1μm MIN	7	PS	リールボビン
2	黄銅	接触部：金 0.1μm MIN SMTリード部：金 0.05μm MIN 下地：ニッケル 1μm MIN	6	PET	カバーテープ
1	LCP	黒	5	コネクタ	DF51K-30DP-2H
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	4	PS	エンボスキャリアテープ
CODE NO. (OLD)			NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS
		DRAWN CHO 23.07.05 J.S	DESIGNED CHO 23.07.05 J.S	CHECKED LIM 23.07.05 S.M	APPROVED LIM 23.07.05 S.M
		RELEASED ENG 2023.07.24 DEPT			
DRAWING NO. JDC3-633522		PART NO. DF51K-30DP-2H(805)			
SCALE 4:1 UNITS mm		CODE NO CL 6652-0082-3-805		1/2	

梱包仕様図



	DRAWING NO.		PART NO.	
	JDC3-633522		DF51K-30DP-2H (805)	
SCALE	 HIROSE KOREA CO.,LTD.		CODE NO	
4:1				
UNITS			CL 6652-0082-3-805	
mm			2 / 2	