

適合コネクタ 適合ケーブル 適合機械		適合タニシ A3-2630 SC						
性能								
NO	項目名称	条 件	試験規格	ゲージ	測定器	目視 感触		
1	形状・材質・処理	DC3-400/4及び準処規格に適合のこと				○		
2	表 示	同 上				○		
3	主要部 熱処理	HRC で規格に適合のこと	45~50		○			
4	表 面 処 理	サビ、ハクリのないこと				○		
5	外 観 1	ネジ類のユルミがないこと				○		
6		スプリング類の破損				○		
7	外 観 2	ハンドル部変形				○		
8		歯型類の破損		圧着品		○		
9	動 作 1	ハンドル部の動作機構 (荷重)				○		
10	動 作 2	ロケーター、ホルダーの動作機構				○		
11	動 作 3	ラチェット部の動作機構				○		
12	クリンプハイト	AWG 26 のケーブルにて規格を満足	0.5±0.04		M (2mm)			
13	〃	AWG 28 ”	0.44±0.04		M			
14	〃	AWG 30 ”	0.44±0.04		M			
15	引 張 強 度	AWG 26 ”	2.4kg以上		○			
16	〃	AWG 28 ”	1.6kg以上		○			
17	〃	AWG 30 ”	1 kg以上		○			
18	ストッパー寸法	シャットハイト規格値を満足						
19	安 全 性	安全カバーの取付が確実なこと						
20		安全装置の動作						
21	附 属 品	附属品が揃っていること						
備 考	入 5 形状記号	408 60.930	製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
			生技 60.1.23 坂部	生技 60.1.23 坂部	生技 60.1.25 宮平	生技 60.2.1 小川	生技 60.2.1 内藤	
			治工具製品規格表		製品 コード	A3-TA2630HC		
図 番		DC3-400/4		製 品 コード	CL550-0160-4			