






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。
2. 上はパターン禁止となります。
3. 図示近傍にHRSマークおよびCAV No. の表示があります。
4. ゲート位置は図示近辺に設置しています。
製品側面に凹みを設ける場合があります。



推奨メタルマスク：厚み 120 μm, 開口率 80%



			7	PS	CLEAR, 補強用カラー	
			6	PS	BLACK, プラスチックリール	
2	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.1μm MIN リード部 : 金めっき 0.05μm MIN 下地 : ニッケル 1μm MIN	5	ポリエステル	CLEAR, カバーテープ	
			4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ	
			3	りん青銅	金めっき 0.05μm MIN 下地 : ニッケル 1μm MIN	
1	LCP	BLACK, UL94-0				
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS

UNITS mm		SCALE 10: 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED :WR. FUKUCHI	20200825	DRAWING NO.	ADC-332417-75-00			
		CHECKED :TS. MIYAZAKI	20200825	PART NO.	DF40B(2.0)-12DS-0.4V(75)			
		DESIGNED :RH. KITAGAWA	20200825	CODE NO.	CL684-4150-8-75			
		DRAWN :YK. MITSUISHI	20200825	 1/2				

