





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




推奨パターン (10:1)




□:信号 □:グラウンド □:絶縁エリア
推奨メタルマスク: 厚み 120 μm, 開口率 80%

A-A (20:1)



注) 1. 平坦度は0.1mm以下とする。
2 図示近辺にHRSマークおよびCAV No.表示があります。

			7	PS	CLEAR (補強用カラー)
			6	PS	BLACK (プラスチックリール)
			5	ポリエステル	CLEAR (カバーテープ)
2	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.05μm MIN	4	PS	CLEAR (エンボスキャリアテープ)
		リード部 : 金めっき 0.05μm MIN	3	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.05μm MIN
1	LCP	下地 : ニッケルめっき 1μm MIN			リード部 : 金めっき 0.05μm MIN
		下地 : ニッケルめっき 1μm MIN			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 10 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS
					DESIGNED
					CHECKED
					DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : WR. FUKUCHI	20201209	DRAWING NO. ADC-359672-51-00	
		CHECKED : TS. MIYAZAKI	20201209	PART NO. DF40GB-10DP-0.4V<51>	
		DESIGNED : RH. KITAGAWA	20201208	CODE NO. CL0684-4225-5-51	
		DRAWN : YK. MITSUISHI	20201207		
					

