Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品







ピン配列
10 20 9 19 8 18 7 17 6 16 5 15 4 14 3 13 2 12 1 11



基板寸法推奨図

注1 推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線・エアー、大気または窒素中
リフロー回数 ： 2回
ピーク温度 ： 250℃
230℃以上 ： 20～40s
プリヒート温度 ： 150～180℃
60～120s
2 端子平坦度：0.1mm以下
3 推奨基板厚：1.6mm
4 推奨はんだ厚：0.15mm
5 エンボスリール梱包は、JIS C 0806
(自動実装用部品のパッケージング)に準拠しています.

温度（℃）



NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	黄銅	接触部、実装部：すずめっき 0.5μm min 下地：ニッケルめっき 0.5μm min	7	ポリスチレン	
			6	ポリエステル	
2	黄銅	接触部、実装部：すずめっき 0.5μm min 下地：ニッケルめっき 0.5μm min	5	ポリスチレン	
			4	黄銅	実装部：すずめっき 0.5μm min 下地：ニッケルめっき 0.5μm min
1	PA	黒			

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	1	2	DIS-T-00025828	YI.OGAWA	TY.MOGI	20251216

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	AH.EDASHIGE	20250826
CHECKED	TY.MOGI	20250826
DESIGNED	YI.OGAWA	20250825
DRAWN	AN.SAIKI	20250825

DRAWING NO. ADC-358751-31-00
PART NO. GT25H2-20DP-2.2H(31)
CODE NO. CL0775-0080-0-31 1 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様図



リール詳細寸法(FREE)



① 入り数：200個/リール
総入り数：5リール/箱

② ダンボール詳細寸法(FREE)



梱包箱サイズ
W=(404)(mm)
D=(404)(mm)
H=(350)(mm)

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-358751-31-00
	PART NO.	GT25H2-20DP-2.2H(31)
	CODE NO.	CL0775-0080-0-31 ① 2/2