

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△							△						
△							△						
適用規格													
定 格	電源		相		AC・DC	V	Hz	重量	5kg				
	消費電力							適合端子	GT13-2428/1.6-2.9PCF 763-0002-6				
	空気源												
	消費空気量												
	使用温度範囲				℃～		℃	適合電線	原田工業製 1.5DS-2AH CAケーブル				
									適合設備	CM105 CL 901-0005-4			
性 能													
項 目		試 験 方 法						規 格		QT	AT		
外観、構造および仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する						図面と合致していること		○	○		
表示		目視にて確認する。						図面と合致していること		○	○		
構 造													
備 考								製図	担当	検図	承認	出図	
								生技 12.6.25 工藤	生技 12.6.25 高橋(真)	生技 12.6.26 大泉	生技 24.6.26 井藤		
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。													
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目													
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.						製品規格表				製品名 AP-GT13-2428/1629P-2			
旧CL		図番 SLC4- 276292				製品コード CL 901-5214-1				1		1	