

## The Zero Screw Solution



One Action



Positive-Lock



High-Current



## 特点

- 1 插入即可、无螺丝、操作简单
- 2 高接触可靠性独特构造，保持稳定连接状态
- 3 完全锁扣，连接时始终保持锁定状态

符合JIS C8201-7-1标准

Patented

ZERO  
SCREW™

按压解锁型 单头螺纹型 旋转解锁型

## 特性

	产品	D30	D60	D150	D200	D250	D400
额定电流	适合线缆	1.25mm <sup>2</sup> =16A 2mm <sup>2</sup> =21A 3.5mm <sup>2</sup> =30A 5.5mm <sup>2</sup> =40A	5.5mm <sup>2</sup> =40A 8mm <sup>2</sup> =50A 14mm <sup>2</sup> =70A	22mm <sup>2</sup> =94A 38mm <sup>2</sup> =132A 60mm <sup>2</sup> =175A	60mm <sup>2</sup> =175A 100mm <sup>2</sup> =240A	150mm <sup>2</sup> =310A	200mm <sup>2</sup> =400A
适合线缆		UL, TÜV认证			UL, TÜV计划获得	UL, TÜV认证	
额定电压		AC/DC 600V			AC 1000V, DC 1500V		
耐压		AC 2500V1分钟			AC 5000V1分钟		
接触电阻		1mΩ 以下 (DC 1A)		0.1mΩ 以下 (DC 1A)			
使用温度范围		-25~+105℃ (包含通电时的温度上升)					
保存温度范围		-10~+60℃					
绝缘电阻		1000MΩ 以上 (DC 500V)					
插拔次数		50次					