

改訂													
準拠規格の番号および名称													
社内技術規格		HES											
日本工業規格		JIS											
官公庁規格													
防衛庁規格		NDS											
米軍規格		MIL											
その他の規格													
定 格													
電 圧 (海上レベル) ⁽¹⁾		~	AC DC	V V	~	AC DC	V V	~	AC DC	V V	~	AC DC	V V
電 流 ⁽¹⁾		~	A	~	A	~	A	~	A	~	A	~	A
公称インピーダンス		Ω (~ MC) 主な適合ケーブル											
特 殊 性		防水型 気密型 防滴型 耐火エン型											
性 能													
項 目		規 格 値								検 査 ⁽²⁾			
No.	項 目 名 称	条 件					最小	最大	単位	Q T	F T	A T	
1	形 状 お よ び 寸 法	ADC or DC 4-06150および準拠規格に適合のこと					—	—	—	○	○		
2	材 質 お よ び 処 理	同 上					—	—	—	○	○		
3	表 示	同 上					—	—	—				
4	絶 縁 抵 抗	DC V で測定し規格値以上のこと							MΩ				
5	接 触 抵 抗	DC A で測定し電圧降下は規格値以下のこと							mV				
6	耐 常 圧 時 (海上レベル)	規格値を1分間印加して電圧破壊のないこと							AC.V DC.V				
	減 圧 時 (mmHg)	同 上							AC.V DC.V				
7	差し込み および 引 抜 力	単位コンタクト	規格値を満足すること						gr				
		コネクタ組立品	同 上						kg				
8	耐 水 圧 性	水深 m, 圧力 kg/cm ² , 時間	で規格を満足すること										
9	耐 気 圧 性	圧力 kg/cm ² , mmHg, 時間	で規格を満足すること										
10	耐 湿 性	温度 °C, 湿度 %, 時間	で絶縁抵抗は規格値以上のこと						MΩ				
11	耐 振 性	破損, 割れおよび部品のゆるみがないこと							C/S mm(振巾) G 回				
12	耐 衝 撃 性	同 上											
13	耐 温 度 サ イ ク ル	割れ, ヒビおよび各部に異状を生じないこと							°C				
14	コ ン タ ク ト 寿 命	回の抜き挿しを行いNo.5項の条件にて規格値以下のこと							mV				
15	耐 腐 食 性	20%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食がないこと							時間				
16	高 周 波 性 能												
備 考		記 表 担 任 審 査 承認 出図月日											
		品 名 SR30-P					図 番 ADC or DC						
		製品規格表					整 番 SLC4-06150						
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと													
分類記号		CL103 - 0266-5											

注 ⁽¹⁾ 表中の「 ~ 」はコンタクト No. を表す
⁽²⁾ Q T : 認定試験 F T : 定期検査 A T : 製品検査 ○ : 適用項目