


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

1					2					3					4				
△の数 COUNT		訂 正 記 事 DESCRIPTION OF REVISIONS			設計検図 BY CHKD		年月日 DATE		△の数 COUNT		訂 正 記 事 DESCRIPTION OF REVISIONS			設計検図 BY CHKD		年月日 DATE			
△							.	.	△							.	.		
△							.	.	△							.	.		
△							.	.	△							.	.		



注 1 部番 ⑦ の推奨締付トルク：2N・m
部番 ⑦ のねじ部にはゆるみ防止として
ヘンケルジャパン（株）製ロックタイト 242 又は同等品の塗布を推奨します。

3	ポリアミド樹脂	(アオ)	7	黄銅	ニッケルめっき
2	ステンレス鋼		6	りん青銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	5	黄銅	表面 金めっき 0.2μm min.
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	下地 ニッケルめっき 2μm min.

備考 REMARKS			製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL							
図番 DRAWING NO. ADC4-007771-73			製品名 PART NO. HR10-10R-12P(73)				
単位 UNITS mm			製品コード CODE NO. CL110-0036-3-73				1/1

TO
R