




注 ① 部番 ⑥ の推奨締付トルク: 1.5N・m.
尚、ゆるみ防止としてヘンケルジャパン(株)製ロックタイト242
又は、同等品の塗布を推奨します。

3	ポリアミド樹脂	(クロ) UL94V-0	6	黄銅	ニッケルめっき
2	ステンレス鋼		5	りん青銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	4	ベリリウム銅	表面: 金めっき 0.2μm min. 下地: ニッケルめっき 2μm min.
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計
					検 図
					年月日
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : MO. SATOH	07.02.14	図番 : ADC4-022725-73	
		検 図 : EJ. KUNII	07.02.14	製品名 : HR10-7R-4SA(73)	
		設 計 : TO. HORII	07.02.14	製品	
		製 図 : MK. SATO	07.02.13	コード CL110-0059-9-73	