



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

1			2			3			4		
訂正記事			訂正記事			訂正記事			訂正記事		
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	年月日	DATE	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	年月日	DATE
COUNT						COUNT					
△						△					
△						△					
△						△					
△						△					



注 ① 部番 ⑥ の推奨締め付けトルク: 1.5N・m.
尚、緩み防止としてヘンゲル・バルツ(株)製ロクタイト242
又は同等品の塗布を推奨します。

3	PBT樹脂	(クロ)	UL94V-0	6	黄銅	ニッケルめっき			
2	ステンレス鋼			5	りん青銅	ニッケルめっき			
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき		4	りん青銅	銀めっき 2 μm min.			
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考			
備考 REMARKS					製 図 DRAWN	担 当 DESIGNED	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	出 図 RELEASED
									
旧製品コード CODE NO. (OLD)			図番 DRAWING NO. ADC4-025303-73		製品名 PART NO. HR10A-7R-5SB(73)				
		尺 度 SCALE 2 : 1			製品コード CODE NO.				
		単位 UNITS mm	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CL110-0322-2-73				
					1 1				

TO
R