




5	黄銅	梨地ニッケルめっき	10	クロロブレンゴム	(クロ)
4	黄銅	表面:金めっき 0.2 μ m min.	9	黄銅	
3	黄銅	下地:ニッケルめっき 2 μ m min.	8	鋼	ニッケルめっき JISB1177六角穴止付ボルト M2.6X0.45X3
2	ポリアミド樹脂	(クロ) UL94V-0	7	黄銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	6	鋼	ニッケルめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00016945	DESIGNED HT. ZENBA
APPROVED :MR. YOSHIDA 20050105		DRAWING NO. ADC4-010386-74		CHECKED EJ. KUNII	
CHECKED :MO. SATOH 20050105		PART NO. HR10A-10P-12P(74)		DATE 20240219	
DESIGNED :YH. YAMADA 20050105		CODE NO. CL0110-0401-7-74			
DRAWN :YH. YAMADA 20050105					