





パネル取付け寸法図

$t = 0.8 \sim 1.5$



- 注 1 適合圧着端子：HR12-SC-212(CL112-0408-9)
(適合電線 AWG#26～#30、電線被覆外径φ1以下)
2 適合端子引抜工具：HR12-SC-TP(CL150-0050-3)
① ③ 部番④の推奨締付トルク：2～2.5N・m。
尚、緩み防止としてヘンケルジャパン（株）製ロックタイト242
又は同等品の塗布を推奨します。

3	ステンレス鋼					
2	PBT樹脂	(クロ)	UL94V-0	5	りん青銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき		4	黄銅	ニッケルめっき
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考	

UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数 3	訂 正 記 事 DIS-C-000917	設 計 HN. TANAKA	検 図 HY. KOBAYASHI	年月日 08. 04. 24
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : MO. SATOH	06. 07. 27		図番 : ADC3-023284-73			
		検 図 : EJ. KUNII	06. 07. 27		製品名 : HR10A-13R-20SC(73)			
		設 計 : TP. KOMATSU	06. 07. 26		製品コード			
		製 図 : MK. SATO	06. 07. 26		CL110-0703-6-73			
								 1/1