

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
R

A


B

C

D

E

F



注 1 適合圧着端子: HR10-PC-212(CL110-0514-3)
適合電線 AWG#26~30、電線被覆外径 ϕ 1以下
2 適合端子引抜工具: RP6-SC-TP(CL150-0039-0)
3 部番⑤の推奨締付トルク: 2~2.5 N・m。
尚、部番⑤のねじ部にはゆるみ防止としてヘンケルジャパン(株)製ロックタイト242又は同等品の塗布を推奨します。

3	ステンレス鋼		5	りん青銅	ニッケルめっき
2	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0	4	黄銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき			
部番	材質	処 理, 備 考	部番	材質	処 理, 備 考
備考 REMARKS			製 図 DRAWN	設 計 DESIGNED	検 図 CHECKED
			承認 APPROVED	出 図 RELEASED	
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL			図番 DRAWING NO. ADC3-027149-73	製品名 PART NO. HR10A-13R-20PC(73)	
尺度 SCALE 2:1 単位 UNITS mm			図番 DRAWING NO. ADC3-027149-73	製品コード CODE NO. CL110-0704-9-73	1/1