






Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
R

A
B
C
D
E
F



□ケーシヨン寸法
(かん合面側)



注 1 部番 5 の推奨締付トルク: 2~2.5 N・m。
尚、ゆるみ防止としてヘンケルジャパン(株)製ロックタイト242又は
同等品の塗布を推奨します。

3	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0	6	りん青銅	ニッケルめっき
2	りん青銅	銀めっき 2μm min.	5	黄銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	4	ステンレス鋼	
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考
備考 REMARKS			製 図 DRAWN	設 計 DESIGNED	検 査 CHECKED
			承認 APPROVED	出 図 RELEASED	
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL			図 番 DRAWING NO. ADC3-042759-73	製品名 PART NO. HR10G-13R-20PB(73)	
尺 度 SCALE 2 : 1			製品コード CODE NO. CL110-1812-7-73		1 1
単 位 UNITS mm			HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		