


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 1 本品はバラ納入品です。
2 本品の組立は、図示の通り行うこと。
① 3 適合圧着端子：HR10-PC-113(71) (適合電線 AWG#26～#30)
4 適合圧着端子引抜工具：RP6-SC-TP
① 5 ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力、回転力等が異なりますので、事前に確認の上ご使用願います。
② ⑥ 部番 ⑤ の推奨締付けトルク：0.17～0.2 N・m

3	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0			
2	亜鉛合金	ニッケルめっき	5	鋼	ニッケルめっき タッピンねじ M2×4
1	亜鉛合金	ニッケルめっき	4	軟質塩化ビニル樹脂	(クロ) UL94V-0
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT ② 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00003618	DESIGNED TH. KAMEYA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : MR. YOSHIDA	20050105	DRAWING NO.	ADC-044662-71-71
		CHECKED : MO. SATOH	20050105	PART NO.	HR212-10P-8PC(71)
		DESIGNED : YH. YAMADA	20050105	CODE NO.	CL112-4051-1-71
		DRAWN : YH. YAMADA	20050105		
					② 1/1