



部番	材料	質量	処理	備考	製図	担当者	材質	処理	備考	端子巻付用リール																					
1	リール青銅	銀めっき (71=10000本)	2	ダンボール																											
<table border="1"> <tr> <td>寸法</td> <td>区分</td> <td>公差</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>6以下</td> <td>±0.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6をこえ18以下</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18をこえ50以下</td> <td>±0.7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50をこえ125以下</td> <td>±1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>125をこえ250以下</td> <td>±1.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250以上</td> <td>±1</td> </tr> </table>											寸法	区分	公差	一般	6以下	±0.3		6をこえ18以下	±0.5		18をこえ50以下	±0.7		50をこえ125以下	±1		125をこえ250以下	±1.3		250以上	±1
寸法	区分	公差																													
一般	6以下	±0.3																													
	6をこえ18以下	±0.5																													
	18をこえ50以下	±0.7																													
	50をこえ125以下	±1																													
	125をこえ250以下	±1.3																													
	250以上	±1																													
製図	承認	製図	承認	製図	承認	製図	承認	製図	承認	製図																					
図番	CL199-5176-	図番	TA DC3-10461	図番	NDC3-09134	図番	5	図番	5	図番																					
単位	mm	単位	mm	単位	mm	単位	mm	単位	mm	単位																					
製品名	RP13-PC-212	製品名	RP13-PC-212	製品名	RP13-PC-212	製品名	RP13-PC-212	製品名	RP13-PC-212	製品名																					
製品コード	CL113-0140	製品コード	CL113-0140	製品コード	CL113-0140	製品コード	CL113-0140	製品コード	CL113-0140	製品コード																					

注1 適合電線 AWG #22 ~ #18
 ② RP13-PC-212 (AWG #22 ~ #18用) には RP13-PC-222 (AWG #24 ~ #20用) と識別打刻の刻印表示があります。
 3 圧着機及び圧着条件(クリンソール等)は御使用ケ-ブルに応じて別途指定と致します。

形別
 配布先
 R