




- 注 ① 適合圧着端子名
RP13A-SC-222/CL113-0151-0
(適合電線AWG#24~#28ただし被覆外径φ1.4以下)
- 2 適合ケーブル圧着工具: RP13A-TC-01/CL150-0070-0
- 3 適合圧着端子引き抜き工具: RP13A-SC-TP/CL150-0022-8
- ① ④ 部番⑥の推奨締付トルク 0.15~0.2N・m
尚、緩み防止として、部番⑥のねじ部にヘンケル
ジャパン(株)製、ロックタイト243または相当品の塗布を
お願いします。
- 5 本品は、組み込まずバラ納入とします。
- 6 ケーブルの構造により、クランプ力、回転力等が
異なりますので、事前に確認の上使用願います。

4	黄銅			7	塩化ビニル樹脂	(クロ)		
3	ポリカーボネート樹脂	(クロ)	UL94V-0	6	黄銅	クロクロメート処理(3価クロム) JIS B 1111 M2×0.4×4 十字穴付き皿小ねじ		
2	ポリカーボネート樹脂	(クロ)	UL94V-0	5	鋼	ニッケルめっき		
1	ポリカーボネート樹脂	(クロ)	UL94V-0					
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1	 COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00009809		DESIGNED TY. SUZUKI	CHECKED HY. KOBAYASHI	DATE 20220209
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED :MO. SATOH		20061221		DRAWING NO. ADC-023504-71-71		
		CHECKED :EJ. KUNII		20061220		PART NO. RP13A-12PK-15SC(71)		
		DESIGNED :TP. KOMATSU		20061219		CODE NO. CL0113-0219-2-71		
		DRAWN :MK. SATO		20061219		 1/1		