


訂正記事	担当係図	年月日	△の数	訂正記事	担当係図	年月日	△の数
			△				
			△				
			△				



② $\angle 1 - 11^\circ$ 尺度 $\frac{1}{10}$



注 1. 適合電線 AWG No. 22~18
但し絶縁体外径はφ1.79以下とする。

2. 圧着条件(クランプ等)は御使用ケ-ブルに依りて別金指定と致します。


③ バブルす法区分表示は $\boxtimes$ 示する通りとする。




③ バブルす法区分表示



C 天視



BB斷面



AA新圖

1	りん青銅	銀めっき	($n=10000$ 本)	2	7-ホ-ル	端々付用リール
部番	材	質	処	理	備	考
			寸法	区	分	公差
			6以下			± 0.3
			6をこえ 18以下			± 0.5
			18をこえ 50以下			± 0.7
			50をこえ 125以下			± 1
			125をこえ 250以下			± 1.3
			角			$\pm 1^\circ$
			図番			
旧 CL			ADC3-21031-			
旧 CL			-			
図			DC3-			
			-S			

形別				
配布先	R			