



△注 1. 適合電線 AWG No. 30~24
 但し絶縁体外径はφ1.15以下とする。
 2. 圧着条件(クリンソハイト等)は御使用のツールに依りて
 別途指定と致します。

1	リレー用	銀めっき	(72=1000本)	2	リレー用	端送付用
部番	材	質	処	理	考	理
△の数	訂正記事	年月日	△の数	訂正記事	年月日	担当校図
△	1	RF-3236	△	59.10.4	△	
△			△		△	
△			△		△	

寸法区分	公差
6以下	±0.3
6をこえ18以下	±0.5
18をこえ50以下	±0.7
50をこえ125以下	±1
125をこえ250以下	±1.3
角	±1

製図	担当	検査	承認
59.9.3	59.9.5	59.9.5	59.9.5
佐藤	佐藤	佐藤	川井

図番	AD3-21032-
旧図	CL199-5496-
旧図	DC3-
図番	-S

製品名	承認図	製品名	RF19-SC-22
単位	mm	製品コード	CL113-0266-2-
尺度	5	尺度	1

形別配布先 R

A A 断面
 B B 断面