



注 1. 適合電線：AWG #24 ~ #30  
 2. 適合手動圧着工具：RPI9-TC-12

△の数	訂正記号	年月日	△の数	年月日
△			△	
△			△	
△			△	

部番	1	部番	
材料	リシン青銅	材料	
品質	銀めっき (118°/7100本入)	品質	
処		処	
理		理	
考		考	
寸法区分	6以下 6をこえ18以下 18をこえ50以下 50をこえ125以下 125をこえ250以下	公差	±0.3 ±0.5 ±0.7 ±1 ±1.3
公差	一般	公差	±0.3 ±0.5 ±0.7 ±1 ±1.3
図番	ADC3-21921-	図名	承認図
旧図	CL	承認	60.4.12 川井
旧図	DC3-	製品名	RPI9-SC-122
図		製品コード	CL113-0270-0
		単位	mm
		尺	10
		度	1
		角	
		度	
		分	
		秒	
		備考	
		検査	
		承認	
		出	
		図	

形別	R
配布先	