




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 ① 部番⑥の推奨締付トルク：2～2.5N・m
② 部番⑩の推奨締付トルク：0.2～0.25N・m
3 部番①、⑥、⑩のおねじ部は、緩み防止剤としてヘンケルジャパン社製 ロックタイト263、または同等品の塗布を推奨します。
4 部番①に対する部番⑥の回転方向の位置関係は一例を示します。
⑤ 適合ケーブルクランプ：JR13WCC-※（※）。（※はケーブル径を示し、※は仕様番号を示します）
6 本品の嵌合相手は、JR13WRFA-3PA（CL114-2103-0）とします。
7 ケーブルの構造により、防水性能やケーブルクランプ力が異なりますので事前にご確認の上、ご使用願います。
⑧ ケーブル結線時、はんだ付け部は熱収縮チューブ等で根元から隔壁より 2以上の高さまでを覆い、保護して下さい。

5	りん青銅	ニッケルめっき	10	ステンレス鋼	六角穴対辺寸法 1.27
4	PPS樹脂	黒色 UL94V-0	9	シリコンゴム	黒色
3	PPS樹脂	黒色 UL94V-0	8	シリコンゴム	黒色
2	銅合金	銀めっき 2μm min.	7	黄銅	黒クロムめっき
1	アルミニウム合金	黒クロムめっき	6	黄銅	黒クロムめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00000318	DESIGNED TH. KAMEYA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : EJ. KUNII	15. 03. 20	DRAWING NO. ADC-119038-00-00	
		CHECKED : HY. KISHI	15. 03. 20	PART NO. JR13WPFA-3SA	
		DESIGNED : TH. KAMEYA	15. 03. 20	CODE NO. CL114-2101-0-00	
		DRAWN : TH. KAMEYA	15. 03. 20		