




注1 適合電線：AWG #30（被覆外径φ0.71以下）
注2 巻き本数は1リール：10000本とする。

1	りん青銅	部分金めっき	2	ダンボール紙（端子巻付用リール）	考
部番	材	質	処	理	備
一般公差 TOLERANCE 寸法区分 OVER TO TOLERANCE 6 18 ±0.3 18 30 ±0.5 30 50 ±0.7 50 125 ±1.0 125 250 ±1.3 250 500 ±2.0 角度 ANGULAR ±1°					
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL197-0561					
製図 DRAWN 技 夜 技 夜 技 夜 (93.9.25) (93.9.25) (93.9.25) (93.9.25) (93.9.25) (93.9.25) 前場 前場 前場 前場 前場 前場					
図番 DRAWING NO. ADC3-48993					
製品名 PART NO. HR25-SC-211					
製品コード CODE NO. CL125-0422-6					
1					