




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

実寸形状 (1 : 1)




B(5:1)



カン合位置合わせマーク (白色表示)

- 注 ① ① 全長寸法(42.7)は、部番⑦を最後までねじ込んだ時39.8±1となります。
- ① ② 本品は、組立及びはんだ結線を行う際、受け台として結線治具(HR30-7P-10SC-T01)があります。
- ④ ③ ① ③ 部番⑦の推奨締付トルクは0.45~0.5N・m。
尚、緩み防止として、ヘンケルジャパン(株)製ロックタイト263・ロックプライマー7649
をロックタイト塗布手順書(ATAD-C0151-00)に基づき塗布してください。
また、組付けを行う際は、スペーサーとしてコードカン締付け治具(HR30-8P-T02)があります。
- ④ ② ④ ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力、回転力、防水性能等が異なりますので、事前に確認の上ご使用願います。
- ④ ⑤ 本品はハーネス手順書(ATAD-C0509-00)に基づきハーネス作業を行ってください。

4	ステンレス鋼						
3	PBT樹脂	(クロ)	UL94V-0	7	PPS樹脂 (クロ) UL94V-0		
2	シリコンゴム 	(アカ)		6	クロロブレンゴム  (クロ)		
1	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	5	ポリアセタール樹脂 (ナチュラル:乳白色)		
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考	

UNITS mm		SCALE 2 : 1 	△の数 5 	訂 正 記 事 DIS-C-00015199		設 計 HY. KISHI	検 図 HY. KOBAYASHI	年月日 20230426
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : MO. SATOH	20060626	図番 : ADC3-112152-71				
		検 図 : EJ. KUNII	20060623	製品名 : HR30-7P-10SC(71)				
		設 計 : DS. MATSUNE	20060622	製品コード CL0130-0013-2-71				
		製 図 : MK. SATO	20060621					

	1/1
---	-----