


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- △注 1 全長寸法(40.5)は、部番⑥を最後までねじ込んだ時37.3±1となります。
- △ 2 本品は、組立及びはんだ結線を行う際、受け台として結線治具(HR30-7J-12PC-T01)があります。
- △ 3 部番⑥の推奨締付トルクは0.45～0.5N・m。
尚、緩み防止として、ヘンケルジャパン(株)製ロックタイト263・ロックプライマー7649
をロックタイト塗布手順書(ATAD-C0151-00)に基づき塗布してください。
また、組付けを行う際は、スペーサーとしてコードカン締付け治具(HR30-8P-T02)があります。
- △ 4 ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力、回転力等が異なりますので、事前に確認の上ご使用願います。
- △ 5 本品はハーネス手順書(ATAD-C0476-00)に基づきハーネス作業を行ってください。

3	PBT樹脂	(クロ)	UL94V-0	6	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0
2	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	5	クロロブレンゴム△3	(クロ)	
1	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	4	ポリアセタール樹脂	(ナチュラル・乳白色)	
部番	材質	処 理 , 備 考		部番	材質	処 理 , 備 考	
UNITS mm		SCALE 5 : 1		訂 正 記 事		設 計	検 図
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : MO. SATOH 検 図 : EJ. KUNII 設 計 : DS. MATSUNE 製 図 : MK. SATO		20060626 20060623 20060622 20060621		図番 : 製品名 : 製品 コード	年月日 20230404
				DIS-C-00014969		HY. KISHI	HY. KOBAYASHI
				ADC3-112268-71		HR30-7J-12PC(71)	
				CL0130-2017-4-71		△4 1/1	