





[illegible]

製品名	適合電線サイズ	接触部のめっき仕様
HR31-SC-113	1.04~2.63mm ²	すずめっき
HR31-SC-123	0.2~1.65mm ²	すずめっき
HR31-SC-111	1.04~2.63mm ²	金めっき
HR31-SC-121	0.2~1.65mm ²	金めっき

市邊田舎

適合压着工具: HR31-TC-01

3 適合压着端予拔工具: HR31-SC-TB

4 部番③の推奨締付トルク: $0.2 \pm 0.02 \text{ N} \cdot \text{m}$

3	銅	ニッケルめっき		
2	PBT樹脂	ミドリ	UL94V-0	
1	PBT樹脂	ミドリ	UL94V-0	
部番	材質	処理	備考	部番
	材質	処理	備考	部番

備考	REMARKS	製図承認				出図	
		製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED	
		技 04.06.10 大村	技 04.6.10 長野	技 04.6.10 國井	技 04.6.10 吉田		

旧製品コード CODE NO. (OLD)		図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.	
	R 度 SCALE 2 : 1	ADC3-112083-72	HR31-5.08P-5SC(72)	
単位 UNITS mm	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品コード CODE NO.	1/1 CL131-0002-2-72