










1 図-3 端子組込状態図 ①



4 図-1 推奨パネル穴寸法(t=5.5(MAX))
(嵌合側から見た状態を示します。)
嵌合ガイド位置



4 図-2 取り付け状態図 ②



注 1 図-3に適合圧着端子を組込んだ状態の図を示します。

適合圧着端子：HR41-PC-151

2 適合端子引抜工具：HR41-TP

3 部番④の推奨締め付けトルク：5～5.5N・m。

4 図-1に推奨パネル穴寸法、図-2に取り付け状態図を示します。

取り付け時は、②Oリング、お客様の筐体、③トウスイワッシャー、④六角ナットの順で取り付け願います。

また、本品をパネルへ取付ける際は、部番①に部番②が確実に組込まれている状態で行って下さい。部番②が外れていると防水性能が保たれません。

5 クロスハッチング部の表面粗さは結線側にて適用のこと。

2	シリコンゴム	(アカ)	4	ポリアミド樹脂	(クロ)	UL94V-0
1	ポリアミド樹脂	(クロ)	UL94V-0	3	ステンレス鋼	
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考	
UNITS mm	①	SCALE 1 : 1	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
			3 DIS-C-00004306	SH. KOYAMA	TP. KOMATSU	20201016
承認 : SU. OBARA 20120321			図番 : ADC3-117699-00			
検 図 : HY. KOBAYASHI 20120319			製品名 : HR41-25WBRA-5PC			
設 計 : TY. SUZUKI 20120319			製品コード : CL141-0010-8-00			
製 図 : TY. SUZUKI 20120319						