

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲		— °C ~ — °C			保存温度範囲		— °C ~ — °C			
	電圧		—			使用湿度範囲		— % ~ — %			
	電流		—			適合ケーブル		—			
性能											
	項目		試験方法			規格			QT	AT	
構造	外観, 構造及び仕 上げ		目視, 寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○	
	表示		目視にて確認する。						○	○	
環境 的 性 能	塩水噴霧		濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。			はなはだしい腐食がないこと。			○	—	
備考						製図	設計	検図	承認	出図	
											
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			製品規格表			製品名 P-1608A-ST (51)					
旧CL CL		図番 SLC4-005671-02		製品コード CL216-0046-3-51				1 1			