

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△							△				
△							△				
適用規格											
定格	使用温度範囲		— °C ~ — °C			保存温度範囲		— °C ~ — °C			
	電圧		—			使用湿度範囲		— % ~ — %			
	電流		—			適合ケーブル		—			
性能											
	項目	試験方法				規格				QT	AT
構造	外観，構造及び仕 上げ	目視，寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○
	表示	目視にて確認する。								○	○
環境的 性能	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水，48 時間放置する。				はなはだしい腐食がないこと。				○	—
備考						製図	設計	検図	承認	出図	
											
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 P-1624A-ST (51)		
旧CL			図番			製品コード				1	
CL			SLC4-005675-02			CL216-0050-0-51				1	