




注 ① 両端の4箇所の端子は「QR/P15-40P」とのカン合で先に接触します。(シーケンス構造)
② この箇所には次のコネクタがカン合出来ます。

	製品名	製品コード	極数	シーケンス部に接続する端子番号
①	DF11-18DS-2C	CL543-0508-4	18	1, 2


③ この箇所には次のコネクタがカン合出来ます。


	製品名	製品コード	極数	シーケンス部に接続する端子番号
①	DF11-22DS-2C	CL543-0510-6	22	21, 22

△ 4 DFのソケット圧着端子は金めっき仕様品を御使用下さい。

 コネクタカン合時の配線番号はATAD-E2829を参照して下さい。

有効ねじ部は1.5mm以上として下さい。



①	1. 2	りん青銅	②	接触部:金めっき 0.2μm 実装部:金めっき 0.2μm		5	ポリアミド樹脂	UL94V-0(クロ)		
						4	ポリアミド樹脂	UL94V-0(クロ)		
						3	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)		
	部番	材 質		処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考		
UNITS mm			SCALE 2 : 1		△の数 9	訂 正 記 事 DIS-E-002366		設 計 MT. ITANO	検 図 HK. TANAKA	年月日 08. 07. 11
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			承 認	: HO. MIWA	05. 01. 05	⑤ 図番 : ADC3-120810-02				
			検 図	: TH. KAMEYA	05. 01. 05	⑥ 製品名 : QR/P15-40S(50)				
			設 計	: SS. SATOH	05. 01. 05	⑦ 製品コード : CL221-0253-3-50				
			製 図	: SS. SATOH	05. 01. 05	⑧ ⑨ ⑩				