

1 2 3 4 5 6 7 8

取付基板寸法図
ライトアングルタイプ, t1.6mm (コネクタ取付面側)
参考寸法のため公差は記載しておりません。

47 ± 0.4

15.4 ± 0.3

50.2 ± 0.3

47.2 ± 0.2

16 ± 0.3

2 ± 0.2

8 × R0.35

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8 × Ø 0.8

2.8 1 2.54

プリント基板端

1 2 3

HR5

TM2RE

(11) (11) (11)

(4.05)

2 りん青銅

1 PBT樹脂

3 りん青銅

接触部 : 金めっき 1.27 μm MIN.
リード部 : 金めっき 0.03 μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1.27 μm MIN.

UL94V-0 (グレー)

表面 : すずリフローめっき 1 μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1 μm MIN.

NO. MATERIAL FINISH , REMARKS NO. MATERIAL FINISH , REMARKS

UNITS mm

SCALE 2 : 1

COUNT

DESCRIPTION OF REVISIONS

DESIGNED

CHECKED

DATE

APPROVED : MN. KENJO 20211126

CHECKED : KG. OKITA 20211125

DESIGNED : MO. SHIMOYAMA 20211125

DRAWN : NK. OOSHIMA 20211125

DRAWING NO. ADC-022568-60-00

PART NO. TM2RE-2408(60)

CODE NO. CL0222-0800-0-60

1/1

FORM HC0011-5-7 1 2 3 4 5 6 7 8