



Δの數 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	設計校 BY CHKD	年月日 DATE
△				
△				
△				





2> 8芯プラグ挿入状態図



2> 6芯プラグ誤挿入防止状態図




推奨基板取付寸法図 (4:1)
(基板厚 t = 1)



注1 端子および固定金具のはんだ付けは、基板への搭載面Aに対し0.3^φの位置とします。
 注2 本製品は6芯プラグ誤挿入防止タイプですが、極力挿入しない様ご注意ください。
 カタログ等による、取り扱い上の注意の記載をお願いします。

セット実装状態例



部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
2	りん青銅		5	PPS樹脂	UL94V-0 (クロ)
1	PPS樹脂	UL94V-0 (クロ)	4	ステンレス鋼	
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
接線部 金めっき 1.27μm 基板側 金フラッシュめっき 下地 ニッケルめっき 1μm			3	銅合金	すずめっき 1μm 下地 ニッケルめっき 1μm

TO	
Q	

旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.
2 : 1	ADC3-123381-04	TM18R-SO-88NA(50)
単位 UNITS	mm	製品コード CODE NO.
mm		CL222-2908-8-50