




Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	設計検 BY	設計検 CHKD	年月日 DATE
△					
△					
△					



訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	設計検 BY	設計検 CHKD	年月日 DATE



7 添付品
(尺度2/1)



8 添付品
(尺度2/1)



部番	材 質	処 理	備 考	部番	材 質	処 理	備 考
4	りん青銅		部分金めっき	0.2μm	8	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)
3	りん青銅		部分金めっき	0.2μm	7	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)
2	りん青銅		部分金めっき	0.2μm	6	銅	ニッケルめっき
1	りん青銅		部分金めっき	0.2μm	5	PBT樹脂	UL94V-0(ニユウハク)

製図	設計	検図	承認	出図
Q技 4.23 電合	Q技 4.23 電合	Q技 4.24 覆正	Q技 4.25 三輪	

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-027477-06	製品名 PART NO. DX30A-20P(50)
単位 UNITS mm	4:1	製品コード CODE NO. CL230-0022-1-50

TO
Q1

HRS DRAWING FOR REFERENCE