






△の数	訂正記事	担当校図	年月日	△の数	訂正記事	担当校図	年月日
△1	RE-E-10106	作蘇由穂	04.7.14	△			
△				△			
△				△			



注1 () 内寸法は参考値を示す。
注2 部番④及び⑥は添付品とする。



3	ステンレス鋼	銀色焼付塗装	製図	6	金鋼	ニッケルめっき	検査	承認	出図
2	亜鉛ダイカスト	銀色焼付塗装	製図	5	黄銅	ニッケルめっき	検査	承認	出図
1	亜鉛ダイカスト	銀色焼付塗装	製図	4	ステンレス鋼		検査	承認	出図
部番	材	質	理	考	部番	材	質	理	考
寸法区分公差									
一般公差									
6以下 ±0.3									
6をこえ18以下 ±0.5									
18をこえ50以下 ±0.7									
50をこえ125以下 ±1									
125をこえ250以下 ±1.3									
図名									
DX-20-CV									
図番									
ADC3-27598									
尺 度									
2 1 mm									
製品名									
CL230-0036-6									
図 名									
DX-20-CV									