





Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	設計検 BY CHKD	年月日 DATE
△						
△						
△						


10 添付品



11 添付品



パネル取付寸法図



注 1 部番⑤は、使用されるパネル厚によって下表の如く
処理をお願いします。(ワッシャーの厚さ0.8)

パネルの厚さ	ワッシャーの数
t=0.7~1.0	各2個
t=1.5~1.8	各1個

部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考
6	亜鉛合金ダイカスト	ニッケルめっき		11	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)	
5	PBT樹脂	UL94V-0(乳白色)		10	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)	
4	りん青銅	部分金めっき0.2μm		9	鋼	ニッケルめっき	
3	りん青銅	部分金めっき0.2μm		8	鋼	ニッケルめっき	
2	りん青銅	部分金めっき0.2μm		7	鋼	ニッケルめっき	
1	りん青銅	部分金めっき0.2μm					

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検 CHECKED	承認 APPROVED	出 RELEASED
013 05.11.7	013 05.11.7	013 05.11.7	013 05.11.7	013 05.11.7
製図 DRAWN				
設計 DESIGNED				
検 CHECKED				
承認 APPROVED				
出 RELEASED				
製品名 PART NO.				
DX31A-50S-LNA(55)				
図番 DRAWING NO.				
ADC3-044930-03				
旧製品コード CODE NO.(OLD)				
2:1				
単位 UNITS mm				
製品コード CODE NO.				
CL230-0193-4-55				
1				
FORM NO.233				