





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




基板取付寸法図



パネル取り付け寸法

(パネル厚は1.6mm以下のこと)



製品-基板取り付け状態

- ① 注 ① 本品は基板にネジ締めをお願いします。
ネジはお客様にてご準備下さい。
<ネジ条件>
呼び径 : M2.6×0.45
ネジ長さ : 1.8±0.45 + 基板厚 t

3	PBT	UL94V-0			
2	PBT	UL94V-0	5	STEEL	NICKEL PLATING
1	PROSPHOR BRONZE	SELECTIVE GOLD PLATING 0.3 μm	4	ZINC ALLOY DIE CASTING	NICKEL PLATING
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00010989	DESIGNED KG. OKITA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HO. MIWA	20050105	DRAWING NO.	ADC3-040855-03
		CHECKED : YH. ENAMI	20050105	PART NO.	DX20M-50S(50)
		DESIGNED : TU. TANIGUCHI	20050105	CODE NO.	CL0230-5016-6-50
		DRAWN : TU. TANIGUCHI	20050105		
					DATE 20220908