






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注 1 合わせて、枚数を調整して下さい。

パネルの厚さ	ワッシャーの数
なし~t=0.4	2
t=0.8~1.2	1
t=1.6~2.0	無し

△ 2 本品は基板にネジ締めをお願いします。
ネジはお客様にてご準備下さい。
<ネジ条件>
呼び径 : M3×0.5
ネジ長さ: 2.0±0.5 + 基板厚 t

4	亜鉛合金ダイカスト	ニッケルめっき			
3	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0	7	黄銅	ニッケルめっき
2	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0	6	銅	ニッケルめっき
1	りん青銅	△ 2	5	銅	ニッケルめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm	⊙	SCALE 2 : 1	COUNT △ 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00010989	DESIGNED KG. OKITA
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : H0. MIWA 20050105	DRAWING NO. ADC3-041446-01		
		CHECKED : YH. ENAMI 20050105	PART NO. DX20BM-80S(50)		
		DESIGNED : TU. TANIGUCHI 20050105	CODE NO. CL0230-5021-6-50		
		DRAWN : TU. TANIGUCHI 20050105	1/1		