





| △の数<br>COUNT | 訂正記事<br>DESCRIPTION OF REVISIONS | 設計校図<br>BY CHKD | 年月日<br>DATE | △の数<br>COUNT | 訂正記事<br>DESCRIPTION OF REVISIONS | 設計校図<br>BY CHKD | 年月日<br>DATE |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 1            | DIS-E-00013325                   | 沖田 見城           | 23.03.17    |              |                                  |                 |             |
|              |                                  |                 |             |              |                                  |                 |             |
|              |                                  |                 |             |              |                                  |                 |             |
|              |                                  |                 |             |              |                                  |                 |             |



### 基板取付寸法

(推板厚度: 1.6mm)



図法  
パネル取付寸法

(パネル厚は1.6mm以下のこと)

① 注 1.梱包方法については、技術指定書ATAP-E2441-00をご参照願います。

|                                           |                                  |                             |                                   |           |                 |                |                |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3                                         | PBT樹脂                            | UL94V-0(□)                  | 6                                 | りん青銅      | すずめっき           |                |                |                 |
| 2                                         | PBT樹脂                            | UL94V-0(□)                  | 5                                 | 鋼         | ニッケルめっき         |                |                |                 |
| 1                                         | りん青銅                             | 部分金めっき 0.3μm                | 4                                 | 亜鉛合金タイカスト | ニッケルめっき         |                |                |                 |
| 部番                                        | 材質                               | 処 理 , 備 考                   | 部番                                | 材 質       | 設 計<br>DESIGNED | 検 図<br>CHECKED | 承認<br>APPROVED | 出 図<br>RELEASED |
| 備考 REMARKS                                |                                  |                             |                                   |           |                 |                |                |                 |
| 旧製品コード<br>CODE NO.(OLD)<br>CL             | 図番 DRAWING NO.<br>ADC3-042065-02 | 単位 mm<br>R 度 SCALE<br>2 : 1 | 製品名 PART NO.<br>DX10M-20SE(50)    |           |                 |                |                |                 |
| HRS ヒロセ電機株式会社<br>HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. |                                  |                             | 製品コード CODE NO.<br>CL230-5067 7-50 |           |                 |                |                |                 |
|                                           |                                  |                             | 1 / 1                             |           |                 |                |                |                 |