






Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注 1. 適合電線はAWG#16~#18(UL1007, UL1015)最大被覆外径 $\phi 3.25$ mm となります。
2. 本品は1リール3500本巻きとなります。
3. 圧着品質基準については、ATAI-E3005をご参照願います。

			1		銅合金		接触部：金めっき 0.2μm以上 バレル部：すずめっき 1μm以上 下地めっき：ニッケルめっき 0.3μm以上									
部番		材 質		処 理 , 備 考			部番		材 質		処 理 , 備 考					
UNITS mm				SCALE 4 : 1		 Δの数 1		訂 正 記 事 DIS-E-004910			設 計 TY. MIURA		検 図 NM. NISHIMATSU		年月日 14. 01. 20	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承認 : AO. SUZUKI		11. 11. 15		図番 : ADC3-127535-00								
				検 図 : KN. ICHIKAWA		11. 11. 15		製品名 : PS2-1618PCFA								
				設 計 : MO. SHIMOYAMA		11. 11. 14		製品コード : CL236-1028-1-00								
				製 図 : MO. SHIMOYAMA		11. 11. 14				1/1						