





- 注


 - ① 本品の誤挿入防止キータイプは「Ⅱ」となります。
 - ② 圧着端子の取り付けは、推奨の市販品ねじ（JIS B 1188：平座金十ばね座金組込み十字穴付きなべ小ネねじ M3×0.5×4）をご使用下さい。（推奨締め付けトルク：0.32～0.63N・m）
 - ③ 本品と組み合わせて使用する適合コネクタ部材については、ATAD-E3149を参照願います。
 - ④ 推奨パネル寸法をご参考の上、本コネクタを取り付け願います。
また、上下逆向きに取り付け可能な為、取り付け方向には十分ご注意願います。
 - ⑤ パネル取り付けには市販のM4ねじをご使用下さい。（推奨締め付けトルク：1.5N・m 以上）
なお、ねじ部には防水処置を施し願います。
 - ⑥ 本品の部番①はダイカスト鋳造品の為、表面に湯流れ模様及び小さな凹凸が見られる場合がございますが、製品性能に問題ありません。
 - ⑦ 本製品のシール部材（部番④・部番⑤）にはNBRを使用しており、オゾンによるゴムの劣化を招く恐れがございます。ご使用の際、使用環境には十分ご注意願います。
 - ⑧ 本品は 20個/箱 販売となります。

品は 20個/箱 販売となります。			5	7	ニトリルゴム	1	クロ
2	ステンレス鋼	ニッケルめっき	4	7	ニトリルゴム	1	クロ
1	アルミニウム合金		3	鋼		ニッケルめっき	
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		


UNITS mm		SCALE 1 : 1		COUNT 3	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00002366	DESIGNED TY. MIURA	CHECKED TU. TANIGUCHI	DATE 20191119
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					APPROVED +NM. NISHIMATSU 20180228	DRAWING NO. ADC-129286-51-00		
					CHECKED +NM. NISHIMATSU 20180228			
					DESIGNED +MO. SHIMOYAMA 20180228	PART NO. PQ50WA-2UA-FL(51)		
					DRAWN +MO. SHIMOYAMA 20180228			
								1/

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

4 推奨パネル寸法



パネル取り付け状態



HRS

DRAWING NO.	ADC-129286-51-00
PART NO.	PQ50WA-2UA-FL(51)
CODE NO.	CL236-2096-0-51

1/2