

適用規格					
定 格	使用温度範囲	−30℃ ~ +80℃	保存温度範囲	−40℃ ~ +85℃	
	使用湿度範囲	5% ~ 95%	適合ケーブル	外径φ6.8	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。			
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	AO. SUZUKI	07. 01. 25
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。			検 図	NF. MIYAZAKI	07. 01. 25
			担 当	KI. NAGANUMA	07. 01. 23
			製 図	KI. NAGANUMA	07. 01. 23
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC4-126207-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	ST40X-BS1 (6. 8)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL241-0064-5-00	1/1