



## 特長

- 1 满足Micro-USB2.0标准的接口连接器
- 2 获得业界首个Micro-USB认证 (TID号)
- 3 插拔次数10,000次, 也能保持高嵌合保持力
- 4 选型丰富

## 选型丰富

连接器	Key选型	概要
插头	Micro-A 	电缆连接 手焊
	Micro-B 	电缆连接 手焊
		垂直型 DIP
		立式 SMT
垂直插头	Micro-B 	SMT+DIP

连接器	Key选型	概要	
插座	Micro-B 	标准型	SMT
		反向型	SMT+DIP
		沉板型	SMT
	Micro-AB 	标准型	SMT
反向型		SMT+DIP	

## 规格

定格電流	①仅全端子信号: 1A (No. 1~5) ②2芯电源: 1.8A (No. 1&5)、 0.5A (No.2~4) USB规格值  2.5A (No. 1&5)、 0.5A (No.2~4) 插头、插座均使用Hirose时的实际值
定格電圧	AC 30V
使用温度範圍	-30℃~+85℃
絶縁抵抗	30mΩ以下 (100mA)
接触抵抗	100MΩ 以上 (DC 500V)
耐電圧	AC 100V 的状态下1分钟
插拔寿命	10,000次