



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

実装状態図(2:1)


(例としてパネル厚1.6mmの場合の実装状態図を表しております。)




参考パネル切欠図(2:1)

(切欠寸法はコネクタのかん合部のセンターを基準として規定しています。)


DH-LNA (CL244-0045-0-00) 使用時




DH-LNA-W4 (CL244-0046-2-00)
DH-LNA-W8 (CL244-0004-2-00) 使用時



参考基板パターン図 [実装面側] (2:1)



③ かん合状態図 (2:1)



品名	CL No.	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U
DH60-17P	244-0006-8-00	25	19.2	19.2	13.7	22	15	24.8	19.2	8	19	26
DH60-27P	244-0001-4-00	30	24.2	24.2	18.7	27	20	29.8	24.2	13	24	31
DH60-37P	244-0007-0-00	35	29.2	29.2	23.7	32	25	34.8	29.2	18	29	36
DH60-51P	244-0008-3-00	42	36.2	36.2	30.7	39	32	41.8	36.2	25	36	43

④ パネルとのねじ締めは下記製品をご使用下さい。

適合パネル厚 [mm]	製品名	CL No.
1.4~1.6	DH-LNA	244-0045-0-00
0.9~1.2	DH-LNA-W4	244-0046-2-00
0.5~0.8	DH-LNA-W8	244-0004-2-00
パネル無し	DH-LNA-W16	244-0005-5-00

※推奨ねじ締めトルクは0.12~0.3N・mとなります。

HRS

図番: ADC3-127848-00



製品名: DH60-***P

製品
コード

2/4

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

トレイ梱包図 (1:2)



※トレイはAタイプ・Bタイプの2種類が交互に重なっております。

6

品名	CL No.	W	X	Y	Z
DH60-17P	244-0006-8-00	40	35	17	80
DH60-27P	244-0001-4-00	42.5	40	27	70
DH60-37P	244-0007-0-00	50	45	37	60
DH60-51P	244-0008-3-00	52.5	55	51	50

HRS

図番: ADC3-127848-00


製品名: DH60-***P

製品
コード

2/3/4

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△メタルマスク参考寸法図(2:1)
($t=0.15$)



品名	CL No.	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK
DH60-17P	244-0006-8-00	17	8	19.2	21	23	24	24.8	26.4	27	27.2	32.8
DH60-27P	244-0001-4-00	27	13	24.2	26	28	29	29.8	31.4	32	32.2	37.8
DH60-37P	244-0007-0-00	37	18	29.2	31	33	34	34.8	36.4	37	37.2	42.8
DH60-51P	244-0008-3-00	51	25	36.2	38	40	41	41.8	43.4	44	44.2	49.8



5. 図面記載のメタルマスク寸法は、メタルマスク厚 0.15 mm の参考寸法となっております。
ご使用になるメタルマスク厚、実装基板厚、はんだペースト、実装条件により変更していただく必要があります。
DH****P実装部周辺に他の実装品あるいは実装パターンがある場合は、メタルマスクパターンを変更していただく必要があります。

注 記載のない寸法公差は、 ± 0.05 以下で設定して下さい。

HRS

図番： ADC3-127848-00

製品名： DH60-***P

製品
コード

△ 4/4