








May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




- 注 1. 本品はバラ梱包で納入します。
2. 本品は図示の通り、コネクタユニット：DH40-27SまたはDH3*B-27Sを組み込んで使用致します。なお、コネクタユニットの結線にはクランプ金具：DH-27-CMB（***）が必要となります。
3. 本品はロックねじ：DH-LNA***を組み込んだレセプタクル：DH60-27P*とかん合となります。
4. かん合相手に取り付けられるロックねじ：DH-LNA***との推奨トルクは0.06～0.07N・mとなります。
5. カバー同士の推奨ねじ締めトルクは0.1～0.15N・mとなります。

3	ステンレス鋼	ニッケルめっき0.1μm以上	5	鋼	ニッケルめっき
2	ポリカーボネート樹脂	UL94V-0 (サンドベージュ)	4	鋼	表面：ニッケルめっき2μm以上 下地：銅めっき1μm以上 M2X0.4
1					
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	訂 正 記 事 1 DIS-E-00002570	設 計 TS. ITO	検 図 TU. TANIGUCHI
承認 : AO. SUZUKI 20091028 検 図 : KN. ICHIKAWA 20091028 設 計 : AH. KODAMA 20091028 製 図 : AH. KODAMA 20091028		図番 : ADC-126587-13-13 製品名 : DH-27-CV1B(13) 製品コード : CL244-0010-5-13			
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		1/2			


部番 ①




部番 ②




部番 ③



部番 ④



部番 ⑤



HRS

図番: ADC-126587-13-13
製品名: DH-27-CV1B<13>
製品コード: CL244-0010-5-13

1/2