

適用規格					
定 格	使用温度範囲	−25℃ ~ +85℃	保存温度範囲	−25℃ ~ +60℃	
	使用・保存湿度範囲	85%以下	適合ケーブル	ケーブル外径 φ8.8±0.5	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ ^d	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○