

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-25°C ~ +85°C	保存温度範囲	-25°C ~ +60°C	
			適合ケーブル	△ ケーブル外径 φ6.9±0.5	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	1	DIS-E-00011415	KIM JAEHYEON	KG. OKITA	20221013
備考			承認	KN. ICHIKAWA	20080926
			検図	KN. ICHIKAWA	20080926
			担当	TH. KAMEYA	20080926
			製図	TH. KAMEYA	20080926
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-126674-00	
HRS	製品規格表		製品名	DH-27-CMB(6.9)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0244-0036-9-00	△ 1/1