






Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




2 コネクタユニット組込状態図



- 注 1 本品はバラ梱包での納入となります。
- 2 本品は図示の通り、コネクタユニット：DH3*B-17Sを組込んで使用いたします。
なお、コネクタユニットの結線にはクランプ金具：DH-17-CMB(6.3)が必要となります。
- 3 カバー同士の推奨ネジ締めトルクは0.1~0.15N・mとなります。

2 1	ポリカーボネート樹脂	UL94V-0 (サンドベージュ)	5	鋼	ニッケルめっき
			4	ステンレス鋼	
部番	材 質	処 理 , 備 考	3	ステンレス鋼	ニッケルめっき 0.1 μm以上
			部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂 正 記 事	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : AO. SUZUKI	10. 04. 07	図番 : ADC3-126852-13	
		検 図 : AH. KODAMA	10. 04. 07	製品名 : DH-17-CT1B(13)	
		設 計 : MO. SHIMOYAMA	10. 04. 07	製品コード : CL244-0039-7-13	
		製 図 : TM. ONO	10. 04. 07		
				設 計	検 図
				年月日	
				1/2	

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS

図番:	ADC3-126852-13
製品名:	DH-17-CT1B(13)
製品コード	CL244-0039-7-13